

Reattore In Vetro Singolo Da 10-50L

Numero articolo: KR-10S



Introduction

Cercate un reattore in vetro singolo affidabile per il vostro laboratorio? Il nostro reattore da 10-50L offre un controllo preciso della temperatura e dell'agitazione, un supporto durevole e caratteristiche di sicurezza per reazioni sintetiche, distillazione e altro ancora. Le opzioni personalizzabili e i servizi su misura di KinTek sono qui per soddisfare le vostre esigenze.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
Volume del reattore	10L	20L	30L	50L
Potenza di agitazione	60W	90W	180W	180W
Max. Torrente	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
Tenuta delle porte	PTFE			
Controllo della velocità	Regolazione della velocità senza gradini Knop			
Velocità di agitazione	0-650 giri/min			
Temperatura di lavoro	-80~250°C			
Vuoto	0.098Mpa			
Protezione Safty	Protezione di sovracorrente/di guasto a terra/di sovratemperatura			
Ambiente di lavoro	5-35°C			
Alimentazione	110-440V, 50/60Hz			
Dimensioni complessive	600*580*2000 mm	700*580*2100 mm	640*600*2280 mm	700*630*2500 mm
Peso netto	75 kg	125 kg	135 kg	140 kg