

1400°C Forno A Muffola

Numero articolo: KT-14M



introduzione

Ottenete un controllo preciso delle alte temperature fino a 1500°C con il forno a muffola KT-14M. Dotato di un controller touch screen intelligente e di materiali isolanti avanzati.

[Ulteriori informazioni](#)

| | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------|
| Modello di forno | KT-14M | | |
| Temperatura massima | 1400°C | | |
| Temperatura di lavoro costante | 1300°C | | |
| Materiale della camera | Fibra di allumina del Giappone | | |
| Elemento di riscaldamento | Carburo di silicio | | |
| Velocità di riscaldamento | 0-20°C/min | | |
| Sensore di temperatura | Coppia termica di tipo S | | |
| Controllore di temperatura | Controllore PID digitale/controllore PID touch screen | | |
| Precisione del controllo della temperatura | ±1°C | | |
| Uniformità della temperatura | ±5°C | | |
| Alimentazione elettrica | AC110-220V, 50/60HZ | | |
| Dimensioni standard delle camere Stock | | | |
| Dimensioni della camera (mm) | Volume effettivo (L) | Dimensioni della camera (mm) | Volume effettivo (L) |
| 100x100x100 | 1 | 300x300x400 | 36 |
| 150x150x150 | 3.4 | 400x400x400 | 64 |
| 150x150x200 | 4.5 | 500x500x500 | 125 |
| 200x200x200 | 8 | 600x600x600 | 216 |
| 200x200x300 | 12 | 800x800x800 | 512 |
| Si accettano dimensioni e volumi di progettazione del cliente | | | |

| No. | Descrizione | Quantità |
|-----|-----------------------------|----------|
| 1 | Forno | 1 |
| 2 | Blocco termico | 1 |
| 3 | Pinza per crogiolo | 1 |
| 4 | Guanto resistente al calore | 1 |
| 5 | Manuale operativo | 1 |