

1400°C Forno A Muffola

Numero articolo: KT-14M



introduzione

Ottenete un controllo preciso delle alte temperature fino a 1500°C con il forno a muffola KT-14M. Dotato di un controller touch screen intelligente e di materiali isolanti avanzati.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	KT-14M		
Temperatura massima	1400°C		
Temperatura di lavoro costante	1300°C		
Materiale della camera	Fibra di allumina del Giappone		
Elemento di riscaldamento	Carburo di silicio		
Velocità di riscaldamento	0-20°C/min		
Sensore di temperatura	Coppia termica di tipo S		
Controllore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen		
Precisione del controllo della temperatura	±1°C		
Uniformità della temperatura	±5°C		
Alimentazione elettrica	AC110-220V, 50/60HZ		
Dimensioni standard delle camere Stock			
Dimensioni della camera (mm)	Volume effettivo (L)	Dimensioni della camera (mm)	Volume effettivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Si accettano dimensioni e volumi di progettazione del cliente			

No.	Descrizione	Quantità
1	Forno	1
2	Blocco termico	1
3	Pinza per crogiolo	1
4	Guanto resistente al calore	1
5	Manuale operativo	1