

2200 °C Forno A Vuoto Per Tungsteno

Numero articolo: KT-VT



introduzione

Provate il forno per metalli refrattari di ultima generazione con il nostro forno a vuoto al tungsteno. In grado di raggiungere i 2200°C, è perfetto per sinterizzare ceramiche avanzate e metalli refrattari. Ordinate ora per ottenere risultati di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	KT-VT		
Temperatura massima	2200 °C		
Temperatura di lavoro costante	2100 °C		
Materiale isolante della camera	Tungsteno termicamente schermato		
Elemento di riscaldamento	Bobina/maglia di tungsteno		
Velocità di riscaldamento	0-10°C/min		
Sensore di temperatura	Termocoppia T/R e termometro a infrarossi		
Controllore di temperatura	Controllore PID touch screen con PLC		
Precisione del controllo della temperatura	±1°C		
Alimentazione elettrica	AC110-440V, 50/60HZ		
Dimensioni standard della camera			
Modello	Dimensioni della camera	Uniformità della temperatura	Potenza nominale
KT-VT1010	100x 100 mm	±3°C	21Kw
KT-VT2030	Φ200x 300mm		68Kw
KT-VT3050	Φ300x 500mm		120Kw
KT-VT4060	Φ400x 600mm		160Kw
Si accettano dimensioni e volumi di progettazione del cliente			