

## 2200 °C Forno A Vuoto Per Tungsteno

Numero articolo: KT-VT



### introduzione

Provate il forno per metalli refrattari di ultima generazione con il nostro forno a vuoto al tungsteno. In grado di raggiungere i 2200°C, è perfetto per sinterizzare ceramiche avanzate e metalli refrattari. Ordinate ora per ottenere risultati di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

<b>Modello di forno</b>	KT-VT		
<b>Temperatura massima</b>	2200 °C		
<b>Temperatura di lavoro costante</b>	2100 °C		
<b>Materiale isolante della camera</b>	Tungsteno termicamente schermato		
<b>Elemento di riscaldamento</b>	Bobina/maglia di tungsteno		
<b>Velocità di riscaldamento</b>	0-10°C/min		
<b>Sensore di temperatura</b>	Termocoppia T/R e termometro a infrarossi		
<b>Controllore di temperatura</b>	Controllore PID touch screen con PLC		
<b>Precisione del controllo della temperatura</b>	±1°C		
<b>Alimentazione elettrica</b>	AC110-440V, 50/60HZ		
<b>Dimensioni standard della camera</b>			
<b>Modello</b>	<b>Dimensioni della camera</b>	<b>Uniformità della temperatura</b>	<b>Potenza nominale</b>
KT-VT1010	100x 100 mm	±3°C	21Kw
KT-VT2030	Φ200x 300mm		68Kw
KT-VT3050	Φ300x 500mm		120Kw
KT-VT4060	Φ400x 600mm		160Kw
Si accettano dimensioni e volumi di progettazione del cliente			