

## 23L Forno Sottovuoto Da Laboratorio

Numero articolo: KT-VDO



### introduzione

Forno Sottovuoto Intelligente Kintek per laboratori: asciugatura precisa, stabile, a bassa temperatura. Ideale per materiali sensibili al calore. Richiedi un preventivo ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modello	KT-DZK-6025B
Modalità di Visualizzazione	Schermo LCD
Intervallo Controllo Temp.	TA (Temperatura Ambiente) +10°C ~ 250°C
Risoluzione Temp.	0.1°C
Livello di Vuoto	-0.1 MPa
Intervallo Timer	1 min ~ 999 ore 59 min
Potenza di Riscaldamento	400W (Potenza Totale: 800W)
Massima Durata Continua	7 Giorni (a 230°C)
Materiale Camera	Acciaio Inossidabile 201 (304 SS Opzionale)
Dimensioni Camera	280 (P) × 280 (L) × 300 (A) mm
Capacità	23 L
Ripiani	2 Ripiani Standard (Carico: 15kg ciascuno)
Alimentazione	AC 220V / 50Hz
Peso Netto	46 Kg