

## Distillazione A Percorso Breve 2L

Numero articolo: SPD-1



### introduzione

Estraete e purificate con facilità utilizzando il nostro kit di distillazione a percorso breve da 2L. La nostra robusta vetreria in borosilicato, il mantello a riscaldamento rapido e il delicato dispositivo di montaggio garantiscono una distillazione efficiente e di alta qualità. Scoprite i vantaggi oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Vetreria	Materiale del vetro	Vetro borosilicato alto 3,3
	Volume del pallone	2L
	Pallone ricevitore	3*500ml
	Trappola fredda	Condensatore a ghiaccio secco
Mantello di riscaldamento	Potenza di riscaldamento	650W
	Intervallo di temperatura	RT-380°C
	Termometro	PT100
	Metodo di agitazione	Magnetico
	Potenza di agitazione	40W
Circolatore di raffreddamento	Velocità di agitazione	50-2000RPM
	Intervallo di temperatura	-10-99°C
	Volume del contenitore	6L/180*160*150mm
Pompa a vuoto	Portata della pompa	4L/Min
	Tipo di pompa	Pompa rotativa a palette a doppio stadio
	Velocità di pompaggio	1.1L/S a 50HZ; 1.3L/S a 60HZ
	Pressione finale	3Pa
	Potenza nominale	400/370kW
Accessori	Peso netto	19 kg
	Supporto	Martinetto SS 150*150 mm con anello di sughero
	Tubazione per il vuoto	Tubo flessibile in silicone
	Morsetto Keck	SS/Plastica
	Termometro	Gamma 0-200°C con lunghezza di 30 cm