

## 40L Circolatore Di Raffreddamento Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura


Numero articolo: KCP-40



### introduzione

Il refrigeratore a circolazione KinTek KCP offre una potenza di raffreddamento efficiente e affidabile. Con una temperatura massima di -120°C, è un'apparecchiatura ideale per diverse circostanze di lavoro.

[Ulteriori informazioni](#)



Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata della pompa	Temperatura Stabilità della temperatura	Porta del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP40-20		-23-5°C	3780-1150W				
KCP40-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP40-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP40-60	40L	-63-5°C	4330-680W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP40-120		-120-5°C	4968-330W				