

50L Circolatore Di Riscaldamento E Raffreddamento Bagno Di Reazione A Temperatura Costante Ad Alta E Bassa Temperatura

Numero articolo: KCBH-50



introduzione

Provate le versatili capacità di riscaldamento, raffreddamento e circolazione con il nostro circolatore di riscaldamento e raffreddamento KinTek KCBH 50L. Ideale per laboratori e ambienti industriali, con prestazioni efficienti e affidabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Potenza complessiva	Portata	Temperatura Stabilità della temperatura	Dimensioni (mm)
KCBH50-20		-20-200°C	11156-5341W				
KCBH50-30		-30-200°C	13695-9575W	12			720*650*1150
KCBH50-40	50L	-40-200°C	11743-7351W		42L/min 28m	+/-2°C	
KCBH50-60		-60-200°C	18437-7601W	15.5Kw			880*880*1250
KCBH50-80		-80-200°C	18657-7760W				