

## Reattore In Vetro Da 80-150L

Numero articolo: KR-80



### introduzione

Siete alla ricerca di un sistema versatile di reattori in vetro per il vostro laboratorio? Il nostro reattore da 80-150L offre temperatura, velocità e funzioni meccaniche controllate per reazioni sintetiche, distillazione e altro ancora. Con opzioni personalizzabili e servizi su misura, KinTek vi copre.

[Ulteriori informazioni](#)

| Modello                  | KGR-80  | KGR-100         | KGR-150         |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Volume del reattore      | 80L   | 100L            | 150L            |
| Volume del rivestimento  | 24L   | 30L             | 45L             |
| Potenza di agitazione    | 370W  | 370W            | 400W            |
| Max. Torque              | 378N/cm   | 378N/cm         | 425N/cm         |
| Tenuta delle porte       | PTFE  |                 |                 |
| Controllo della velocità | Regolazione della velocità Knop Stepless                          |                 |                 |
| Velocità di agitazione   | 0-650 giri/min  |                 |                 |
| Temperatura di lavoro    | -80~250°C   |                 |                 |
| Vuoto                    | 0.098Mpa  |                 |                 |
| Protezione Safty         | Protezione di sovracorrente/di guasto a terra/di sovratemperatura |                 |                 |
| Ambiente di lavoro       | 5-35°C  |                 |                 |
| Alimentazione            | 110-440V, 50/60Hz   |                 |                 |
| Dimensioni complessive   | 700*630*2500 mm   | 720*630*2700 mm | 750*660*2750 mm |
| Peso netto               | 140 kg  | 160 kg          | 200 kg          |