

80L Circolatore Di Raffreddamento Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura


Numero articolo: KCP-80



introduzione

Circolatore di raffreddamento efficiente e affidabile da 80 l con una temperatura massima di -120°C. Ideale per laboratori e uso industriale, funziona anche come bagno di raffreddamento unico.

[Ulteriori informazioni](#)



Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata della pompa	Temperatura Stabilità della temperatura	Porta del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP80-20		-23-5°C	9738-2626W				
KCP80-30		-32-5°C	9820-2820W				1000*800*1100
KCP80-40		-40-5°C	10860-2830W				
KCP80-60	80L	-63-5°C	11380-2100W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*830*1250
KCP80-80		-83-5°C	11670-1800W				
KCP80-120		-120-5°C	11880-1200W				1200*1100*1300