

Circolatore Di Riscaldamento E Raffreddamento 80L

Numero articolo: KCBP-80



introduzione

Il circolatore di riscaldamento, refrigerazione e circolazione KinTek KCBH 80L offre funzionalità complete di riscaldamento, refrigerazione e circolazione. Prestazioni affidabili e ad alta efficienza per laboratori e applicazioni industriali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Modello | Volume del fluido | Temperatura di lavoro | Capacità di raffreddamento | Potenza complessiva | Portata | Temperatura Stabilità della temperatura | Dimensioni (mm) |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------|
| KCBH100-20 | | -20-200°C | 18638-6966W | | | | |
| KCBH100-30 | 100L | -30-200°C | 19904-9557W | 13.5 | 42L/min 28m | +/-2°C | 880*880*1250 |
| KCBH100-40 | | -40-200°C | 25334-10698W | | | | |