

Stampo A Pressa Anti-Cracking

Numero articolo: PML



introduzione

Lo stampo a pressa anti-cracking è un'apparecchiatura specializzata progettata per lo stampaggio di film di varie forme e dimensioni utilizzando l'alta pressione e il riscaldamento elettrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMT
Forma del campione	
Riscaldamento della matrice	Acciaio legato per utensili :Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione	Φ6[]Φ8[]Φ10[]Φ15[]Φ20mm (M)
Profondità della cavità	40 mm (N)
Dimensioni	Φ98*120mm (L*H)
Peso	5Kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	