

Macchina Automatica Da Laboratorio Per La Stampa A Caldo

Numero articolo: PZAH



introduzione

Macchine termopresse automatiche di precisione per laboratori, ideali per i test sui materiali, i compositi e la ricerca e sviluppo. Personalizzabili, sicure ed efficienti. Contattate KINTEK oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
Temperatura/potenza di riscaldamento	Temperatura ambiente - 300°C/1,6KW Temperatura ambiente - 500°C/2KW Temperatura ambiente - 800°C/4,5KW	Temperatura ambiente - 300°C/2,2KW Temperatura ambiente - 500°C/3,4KW Temperatura ambiente - 800°C/6KW	Temperatura ambiente - 300°C/2,2KW Temperatura ambiente - 500°C/3,4KW Temperatura ambiente - 800°C/6KW	Temperatura ambiente - 300°C/3KW Temperatura ambiente - 500°C/4,5KW	Temperatura ambiente - 300°C/4KW Temperatura ambiente - 500°C/6KW	Temperatura ambiente - 300°C/10KW Temperatura ambiente - 500°C/16KW
Riscaldamento	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KW (800°C)	2,2KW (300°C), 3,4KW (500°C), 6KW (800°C)	3KW (300°C), 4,5KW (500°C)	4KW (300°C), 6KW (500°C)	1
Intervallo di pressione	0,01-5,0 tonnellate	0,01-25 tonnellate	0,01-25 tonnellate	0,01-30 tonnellate	0,01-50 tonnellate	0,01-60 tonnellate
Precisione della pressione	0,01 tonnellate					
Display	Schermo tattile da 7 pollici (IPS HD)					
Pulsanti in metallo	Contatti argentati, >100.000 cicli					
Protezione di sicurezza	Porta in acrilico + arresto di emergenza					
Grafici	Visualizzazione del grafico di funzionamento, esportazione USB Excel					
Controllo del programma	Fino a 18 passi					
Raffreddamento ad acqua	Raffreddamento rapido manuale + automatico					
Regolazione della velocità	Velocità di rampa di pressione/temperatura regolabile					
Controllo remoto	È necessario un computer opzionale					
Dimensioni della tavoletta	120 x 120 (m×n)	180 x 180 mm (m×n)	200 x 200 mm (m×n)	300 x 300 mm (m×n)	400 x 400 mm (m×n)	500 x 500 mm (m×n)
Spazio di lavoro	130 x 55 mm	210 x 65 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm	520 x 100 mm
Alimentazione	220V/110V (personalizzabile)					
Dimensioni/peso del prodotto	350x350x580 mm / 75 kg	480x480x750 mm / 200 kg	480x480x750 mm / 200 kg	580x580x1180 mm / 580 kg	680x680x1280 mm / 1130 kg	780x780x1350 mm / 1808 kg
Dimensioni/peso dell'imballaggio	725x620x890 mm / 84 kg	725x620x890 mm / 236 kg	725x620x890 mm / 236 kg	900x800x1400 mm / 650 kg	900x800x1400 mm / 1200 kg	900x800x1400 mm / 1920 kg