

## Stampo Per Pressa A Sfera

Numero articolo: PMQ



### introduzione

Esplorate i versatili stampi idraulici a caldo per un preciso stampaggio a compressione. Ideali per creare forme e dimensioni diverse con una stabilità uniforme.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PMQ	
Forma del campione		
Riscaldamento della matrice	Acciaio per utensili legato :Cr12MoV	
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62	
Dimensione del campione	Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm (M)	Φ30Φ40Φ50 mm (M)
Profondità della cavità	40 mm (N)	60 mm (N)
Dimensioni	Φ53*120 mm (L*H)	Φ88*150 mm (L*H)
Peso	1,4 kg	5,8 kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri		