

Pompa Per Vuoto A Circolazione D'acqua Da Banco

Numero articolo: KV-2



introduzione

Avete bisogno di una pompa per vuoto a circolazione d'acqua per il vostro laboratorio o per un'industria di piccole dimensioni? La nostra pompa da banco per il vuoto a circolazione d'acqua è perfetta per l'evaporazione, la distillazione, la cristallizzazione e altro ancora.

[Ulteriori informazioni](#)

Materiale dettagliato						
Espulsore	valvola di ritegno	Tubo di collegamento	tre collegamenti	corpo pompa	girante	Ugello di estrazione dell'aria
PP	Rame+PP	NR	PP	PP	PA	PP
Modello	SHZ-A	SHZ-B				
Porta del vuoto	2	4				
Portata singola	10L/Min					
Pressione del vuoto	0,098Mpa					
Portata della pompa	60L/Min					
Direzione della pompa	8M					
Materiale della testa della pompa	SS304/PTFE					
Volume del serbatoio	13L	15L				
Potenza del motore	180W	370W				
Dimensioni	400*280*240mm					
Peso	15 kg	17Kg				