

Forno Di Sollevamento Inferiore

Numero articolo: KT-BL



Introduction

Produce in modo efficiente lotti con un'eccellente uniformità di temperatura utilizzando il nostro forno a sollevamento inferiore. Dispone di due stadi di sollevamento elettrici e di un controllo avanzato della temperatura fino a 1600°C.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello del forno	KT-BL		
Gamma di temperatura di lavoro	1100/1300/1600°C		
Materiale della camera	Fibra policristallina Al2O3		
Elemento di riscaldamento	Carburo di silicio/disiliciuro di polibdeno		
Velocità di riscaldamento	0-20°C/min		
Sensore di temperatura	Coppia termica di tipo K/S/B		
Controllore di temperatura	Controllore PID con touch screen		
Precisione del controllo della temperatura	±1°C		
Uniformità della temperatura	±5°C		
Alimentazione elettrica	AC110-220V, 50/60HZ		
Dimensioni standard delle camere Stock			
Dimensioni della camera (mm)	Volume effettivo (L)	Dimensioni della camera (mm)	Volume effettivo (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
Si accettano dimensioni e volumi di progettazione del cliente			

No.	Descrizione	Quantità
1	Forno	1
2	Blocco termico	1
3	Pinza per crogiolo	1
4	Guanto resistente al calore	1
5	Manuale operativo	1