

Stampo Per La Sigillatura Delle Compresse Di Batterie A Bottone

Numero articolo: PMN



introduzione

La matrice di tenuta è essenziale per l'assemblaggio delle batterie a bottone, in quanto garantisce che i componenti come l'anodo, il catodo e l'elettrolita siano racchiusi in modo sicuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMN
Stampo a doppio uso	Sigillatura, apertura e doppio uso
Funzione di tenuta	CR16, CR20, CR24, CR30 opzionale
Pressione di tenuta	0,8-1,2 tonnellate
Funzione di smontaggio	CR16, CR20, CR24, CR30 opzionale
Pressione di smontaggio	
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	