

Gruppo Di Tenuta Per Elettrodi Sottovuoto Con Flangia Cf/Kf Con Cavo Passante Per Sistemi Sottovuoto

Numero articolo: KT-VA08



introduzione

Scoprite i passanti per elettrodi flangiati CF/KF ad alto vuoto, ideali per i sistemi a vuoto. Tenuta superiore, eccellente conduttività e opzioni personalizzabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro Descrizione	Opzioni / Specifiche
Specifiche della flangia	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (personalizzabile)
Lunghezza del cavo	100 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm (personalizzabile)
Temperatura massima di funzionamento	400°C (personalizzabile)
Pressione massima di esercizio	10 ⁻⁸ Pa
Materiale di tenuta	Ceramica, metallo