

Forno Di Sinterizzazione Dentale A Poltrona Con Trasformatore

Numero articolo: KT-DS10



introduzione

Sperimentate una sinterizzazione di altissimo livello con il forno di sinterizzazione Chairside con trasformatore. Facile da usare, pallet senza rumore e calibrazione automatica della temperatura. Ordinate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocità di riscaldamento | 200°C/min. max. (392°F /minuto) |
| Temperatura massima | 1530°C |
| Tempo di mantenimento della temperatura massima | 2 ore |
| Alimentazione elettrica | 100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ |
| Corrente nominale | 14,5ampere@110V 7,0ampere@230V |
| Potenza nominale in uscita | max 1500w |
| Dimensioni | H27cm x L36cm x P56cm |
| Diametro della camera di combustione | 9cm (3,5") |
| Peso netto | 20 kg |
| Peso con la confezione | 25,5Kg |