


## Valutazione Del Rivestimento Della Cella Elettrolitica

Numero articolo: ELEC



### introduzione

Cercate celle elettrolitiche di valutazione con rivestimento anticorrosione per esperimenti elettrochimici? Le nostre celle vantano specifiche complete, buona tenuta, materiali di alta qualità, sicurezza e durata. Inoltre, sono facilmente personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche tecniche	8/30/50/80ml
Intervallo di temperatura applicabile	0 ~ 60°C
Area di reazione	0,5 ~ 2cm <sup>2</sup>
Materiale	vetro al boro + PTFE
Foro di apertura della cella elettrolitica	Due fori per gli elettrodi (compreso l'elettrodo a barra di grafite*1 l'elettrodo a cloruro d'argento*1)