

# Pressa Isostatica A Freddo Per La Produzione Di Piccoli Pezzi 400Mpa

Numero articolo: PCIS



## introduzione

Producete materiali ad alta densità uniforme con la nostra pressa isostatica a freddo. Ideale per compattare piccoli pezzi in ambienti di produzione. Ampiamente utilizzata nella metallurgia delle polveri, nella ceramica e nei settori biofarmaceutici per la sterilizzazione ad alta pressione e l'attivazione delle proteine.

## Ulteriori informazioni

Modello	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
Diametro interno effettivo della camera ad alta pressione (mm)	150	200	250	300
Profondità effettiva della cavità ad alta pressione (mm)	300	300	300	400/450
Pressione massima di esercizio (MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
Potenza	9Kw	9Kw	17,5Kw	17,5Kw
Metodo di alimentazione	Automatico			
Velocità di spinta	Regolabile manualmente o con precisione			
Mezzo di lavoro	Olio o acqua+antiruggine			
HMI	Schermo di testo o touch screen			
Interfaccia di esportazione dati	USB			
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua			