

Rivestimento Diamantato Cvd

Numero articolo: cvdm-05



Introduction

Rivestimento diamantato CVD: Conducibilità termica, qualità dei cristalli e adesione superiori per utensili da taglio, attrito e applicazioni acustiche

[Ulteriori informazioni](#)

Durezza Vickers:	8000-10000mm ²
Modulo di Young:	1000-1100GPa
Coefficiente di attrito:	0.05-0.1
Spessore:	<50μm
Spessore dopo la lucidatura:	<30μm