

## Stampi Per Trafilatura A Filo Diamantato Cvd

Numero articolo: cvdm-03



### introduzione

Stampi per trafilatura a filo diamantato CVD: durezza, resistenza all'abrasione e applicabilità superiori per la trafilatura di vari materiali. Ideale per applicazioni di lavorazione con usura abrasiva, come la lavorazione della grafite.

[Ulteriori informazioni](#)

Numero di prodotto	Diametro del cerchio interno (mm)	Spessore (mm)
CVDD2010	2.0	1.0
CVDD2512	2.5	1.2
CVDD3015	3.0	1.5
CVDD4020	4.0	2.0

Nota: Le forme sopra menzionate sono esagonali.

Specifiche speciali sono disponibili su richiesta.

Parametri delle proprietà

Durezza Vickers	7000-10000kg/mm <sup>2</sup>
Densità	3,51g/cm <sup>3</sup>
Modulo di Young	1000-1100GPa
Conducibilità termica	>1000W/m.K
Stabilità chimica	insolubile in alcali e acidi