

Batteria Cilindrica In Acciaio

Numero articolo: BC-03



Introduction

L'involucro della batteria agli ioni di litio sopprime la polarizzazione della batteria, riduce gli effetti termici e migliora le prestazioni di velocità.

[Ulteriori informazioni](#)

Ingredienti del prodotto	Nome	Guscio della batteria 18650 di tipo antideflagrante
	guscio in acciaio	18.0(D)*67(H)*0.25(T)mm
Parti di montaggio	Tappi antideflagranti	3,7(T)*17,3(P)mm
	limite di pressione	18-22MPa
indicatori tecnici 26650		
Tappo Tappo PTC	tappo antisommossa	
Guscio in acciaio, materiale del tappo	Acciaio A3 nitrurato	
Materiale O-ring e guarnizione di tenuta	nylon	
rondella	PET	
Dimensioni del guscio (diametro x altezza)	26 mm (OD)x25,5 mm (ID)x68 mm (H)	
Dimensioni del tappo (diametro x altezza)	25,5 mm (D) x 5 mm (H)	
Dimensioni del distanziatore isolante superiore (diametro x spessore)	24,5 mm (D) x 0,25 mm (T)	
Dimensioni del distanziatore isolante inferiore (diametro x spessore)	24,5 mm (D) x 0,25 mm (T)	
Peso	18,75g/pz	