

Cella Elettrolitica A Bagno D'acqua A Doppio Strato

Numero articolo: ELCWD



Introduction

Scoprite la cella elettrolitica a temperatura controllata con bagno d'acqua a doppio strato, resistenza alla corrosione e opzioni di personalizzazione. Specifiche complete incluse.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	50ml ~ 250ml
Intervallo di temperatura applicabile	0 ~ 60°C
Forma sigillata	Filetto + grembiule
Materiale	Vetro di boro + PTFE
Foro della cella elettrolitica	Tre fori per elettrodi (6 mm), due fori per l'aria (3 mm), sono disponibili aperture personalizzate
Specifiche	50ml ~ 500ml
Intervallo di temperatura applicabile	0 ~ 60°C
Materiale	Vetro di boro + PTFE
Foro della cella elettrolitica	Tre fori dell'elettrodo (6mm), aperture su ordinazione sono disponibili