

Forno Elettrico Di Rigenerazione Del Carbone Attivo

Numero articolo: KT-CRF



Introduction

Rivitalizzate il vostro carbone attivo con il forno elettrico di rigenerazione di KinTek. Ottenete una rigenerazione efficiente ed economica con il nostro forno rotativo altamente automatizzato e il controllore termico intelligente.

[Ulteriori informazioni](#)

Temperatura di lavoro costante	
Velocità del tamburo rotante	0-5 giri al minuto
Angolo del tamburo rotante	0-6 gradi
Materiale isolante della camera	Fibra ceramica policristallina
Regolatore di temperatura	Controllore PID con touch screen
Elemento di riscaldamento	Carburo di silicio (SiC)
Sensore di temperatura	Coppia termica di tipo K armata
Alimentazione elettrica	AC220-440V, 50/60HZ

Modello	Capacità (kg/h)	Potenza nominale (kw)	Dimensioni (m)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF500	500	507.5	9.0*2.0*2.2
KT-CRF800	800	811	10.0*2.2*2.6
KT-CRF1000	1000	1011	11.0*2.2*2.6