

# Punzonatrice Rotativa Per Compresse Su Scala Di Laboratorio

Numero articolo: TPM-01



## Introduction

Questa macchina è una compresse automatiche rotante e continua a singola pressione che comprime le materie prime granulari in varie compresse. Viene utilizzata principalmente per la produzione di compresse nell'industria farmaceutica ed è adatta anche per i settori chimico, alimentare, elettronico e altri settori industriali.

## Ulteriori informazioni

Quantità di stampi	5 pezzi
Pressione	60KN
Diametro massimo della compressa Diametro della compressa	18 mm
Altezza massima della compressa Altezza compressa	6 mm
Altezza massima Altezza di riempimento	15 mm
Velocità di rotazione del disco	30 giri al minuto
Capacità	9000pcs/h
Potenza del motore	2.2Kw
Dimensione	960*660*1230mm
Peso	320 kg

1. Le polveri in eccesso possono essere riciclate con un aspirapolvere (opzionale).
2. Lo stampo della compressa può essere personalizzato in base a requisiti specifici