

## Cella Elettrolitica A Cinque Porte

Numero articolo: ELC



### Introduction

Semplificate i vostri materiali di laboratorio con la cella elettrolitica a cinque porte di Kintek. Scegliete tra opzioni sigillate e non sigillate con elettrodi personalizzabili. Ordinate ora.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	10ml~1000ml
Intervallo di temperatura applicabile	0~60°C
Forma sigillata	Filetto / grembiule
Materiale	Vetro al boro, PTFE
Aperture nella cella elettrolitica	Tre fori per elettrodi (6 mm) e due fori per l'aria (3 mm), personalizzabili
Specifiche	10ml~1000ml
Intervallo di temperatura applicabile	0~60°C
Materiale	Vetro al boro, PTFE
Aperture nella cella elettrolitica	Tre fori dell'elettrodo (6mm), possono essere personalizzati