

Macchina Per Il Collaudo Dei Filtri (Fpv)

Numero articolo: RPM-06



introduzione

Questa macchina è adatta a testare le proprietà di dispersione di polimeri come pigmenti, additivi e masterbatches mediante estrusione e filtrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello n.	RPM-06A	RPM-06B
Sistema di controllo	Controllo computerizzato	
Diametro della vite	20, 25, 30 mm (o personalizzato)	
Potenza del motore principale	4KW (o personalizzato)	
Rapporto lunghezza/diametro (L/D)	28:1	
Rpm Velocità della vite	0-95 giri/min Regolazione della velocità di conversione della frequenza	
Sensore di pressione	0-35Mpa	
Filtro	Secondo lo standard EN13900-5:2005	Secondo lo standard ASTM
Dimensione esterna mm (L*D*H)	1553*650*1350 mm	1553*650*1350 mm
Peso (kg)	Circa 350 kg	Circa 300 kg
Alimentazione	3ϕ AC380V	