

## Cella Elettrolitica A Corrosione Piatta

Numero articolo: ELEFC



### introduzione

Scoprite la nostra cella elettrolitica a corrosione piatta per esperimenti elettrochimici. Grazie all'eccezionale resistenza alla corrosione e alle specifiche complete, la nostra cella garantisce prestazioni ottimali. I nostri materiali di alta qualità e la buona tenuta assicurano un prodotto sicuro e duraturo, e sono disponibili opzioni di personalizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche tecniche	350 ml, personalizzabile
Intervallo di temperatura applicabile	0 ~ 70°C
Forma di tenuta	Guarnizione di gomma di TSilicone
Materiale	vetro al boro + PTFE
Foro	tre bocche di macinazione + due bocche a pagoda per la circolazione interna
Specifiche tecniche	350ml, può essere personalizzato
Gamma di temperatura applicabile	0 ~ 100°C
Materiale	vetro al boro + PTFE
Foro	Tre bocca di macinazione due circolazione + bagno d'acqua