

## Cella Elettrolitica Di Tipo H - Tipo H / Tripla

Numero articolo: ELCH



### introduzione

Sperimentate prestazioni elettrochimiche versatili con le nostre celle elettrolitiche di tipo H. Scegliete tra le configurazioni a membrana o senza membrana, 2-3 configurazioni ibride. Per saperne di più.

[Ulteriori informazioni](#)

<b>Specifiche</b>	30ml~ 500ml
<b>Intervallo di temperatura applicabile</b>	0 ~ 60°C
<b>Area della membrana applicabile</b>	15 mm (può essere personalizzato)
<b>Materiale</b>	Vetro di boro + PTFE
<b>Punzonatura della cella elettrolitica</b>	Tre fori per gli elettrodi (6 mm) Quattro gas (3 mm) possono essere aperti su misura

<b>Specificazione</b>	30ml~ 500ml
<b>Gamma di temperatura applicabile</b>	0 ~ 60°C
<b>Area della membrana applicabile</b>	0.5cm2/1cm2
<b>Materiale</b>	Vetro di boro + PTFE
<b>Punzonatura della cella elettrolitica</b>	Tre fori per elettrodi (6 mm) Sei fori per l'aria (3 mm) possono essere personalizzati