

# Alta Bacchetta Di Agitazione In Vetro Borosilicato / Bacchetta Di Vetro Da Laboratorio Di Deviazione Del Flusso Resistente Alle Alte Temperature

Numero articolo: KTG-2



## introduzione

Utilizzato negli esperimenti chimici, un agitatore semplice a forma di asta sottile e lunga, noto anche come bacchetta di vetro.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche tecniche	Diametro	Lunghezza	Quantità d'imballaggio
Diametro 4 mm Lunghezza 150 mm	4 mm	150 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 4 mm Lunghezza 200 mm	4 mm	200 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 4mm Lunghezza 250mm	4 mm	250 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 5mm Lunghezza 150mm	5 mm	150 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 5mm Lunghezza 200mm	5 mm	200mm	10 pezzi/confezione
Diametro 5mm Lunghezza 250mm	5 mm	250 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 5mm Lunghezza 300mm	5 mm	300 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 6mm Lunghezza 150mm	6 mm	150 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 6mm Lunghezza 200mm	6mm	200 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 6mm Lunghezza 250mm	6mm	250 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 6mm Lunghezza 300mm	6mm	300 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 7 mm Lunghezza 150 mm	7 mm	150 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 7mm Lunghezza 200mm	7mm	200 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 7mm Lunghezza 300mm	7mm	300 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 8mm Lunghezza 150mm	8 mm	150 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 8mm Lunghezza 200mm	8mm	200 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 8mm Lunghezza 300mm	8mm	300 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 10 mm Lunghezza 150 mm	10 mm	150 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 10mm Lunghezza 200mm	10 mm	200 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 10mm Lunghezza 300mm	10 mm	300 mm	10 pezzi/confezione
Diametro 10mm Lunghezza 400mm	10mm	400 mm	10 pezzi/confezione