

Allumina (Al₂O₃) Ceramica Rod-Insulated

Numero articolo: KM-C09



introduzione

La barretta di allumina isolata è un materiale ceramico fine. Le barre di allumina hanno eccellenti proprietà di isolamento elettrico, elevata resistenza chimica e bassa espansione termica.

[Ulteriori informazioni](#)

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,4*100 mm | 0,9*100 mm | 3,2*100 mm | 6*100 mm | 13*114 mm | 18*86 mm | 40*100 mm | 8*300 mm | 24*400 mm |
| 0,5*100 mm | 1*100 mm | 3,5*100 mm | 7*100 mm | 14*114 mm | 18*100 mm | 50*100 mm | 10*300 mm | 30*400 mm |
| 0,6*100mm | 2*100mm | 4*100mm | 8*100 mm | 15*100 mm | 20*100 mm | 60*100mm | 12*300 mm | |
| 0,8*100 mm | 2*150 mm | 4,5*90mm | 9*100 mm | 16*100 mm | 25*100 mm | 4*300 mm | 15*300 mm | |
| 0,7*100 mm | 2,5*100 mm | 4,75*100 mm | 10*100 mm | 15*100 mm | 30*100 mm | 5*300 mm | 16*300 mm | |
| 0,8*100mm | 3*100mm | 5*100mm | 12*100 mm | 16*100 mm | 35*100 mm | 6*300mm | 20*300 mm | |