

# Cremagliera Di Stoccaggio Per Vetro Ito/Fto/Cremagliera Di Rotazione/Cremagliera Di Stoccaggio Per Wafer Di Silicio

Numero articolo: PTFE-18



## introduzione

Il rack di stoccaggio in vetro ITO/FTO/turnover rack/silicon wafer storage rack può essere utilizzato per l'imballaggio della spedizione, il turnover e lo stoccaggio di wafer di silicio, chip, wafer di germanio, wafer di vetro, wafer di zaffiro, vetro di quarzo e altri materiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	4 pollici 25 pezzi	4 pollici 50 pezzi	5 pollici 25 pezzi	5 pollici 50 pezzi	6 pollici 25 pezzi	8 pollici 25 pezzi	12 pollici 25 pezzi
Diametro esterno	122 mm	122 mm	149 mm	149 mm	180 mm	245 mm	350 mm
Diametro interno della spugna escluso	110 mm	110 mm	138 mm	138 mm	*	*	320 mm
Diametro interno della spugna	104 mm	104 mm	127 mm	127 mm	*	*	300 mm
altezza	29 mm	56 mm	45 mm	55 mm	43 mm	40 mm	60 mm
Istruzioni per l'uso	Questo prodotto è una scatola piatta per wafer di silicio che può contenere 25 o 50 pezzi di prodotti con diametro di 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm e 300 mm. Può essere utilizzata per l'imballaggio delle spedizioni, la rotazione e lo stoccaggio di wafer di silicio, chip, wafer di germanio, wafer di vetro, wafer di zaffiro, vetro di quarzo e altri materiali.						

Modello	2 pollici 25 pezzi	3 pollici 25 pezzi	4 pollici 25 pezzi	6 pollici 25 pezzi
Dimensione esterna	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122mm	180*142*185mm
Capacità	Può essere equipaggiato con 25 pezzi con diametro di 50 mm	Può essere equipaggiato con 25 pezzi con diametro di 76 mm	Può essere equipaggiato con 25 pezzi con diametro di 100 mm	Può essere equipaggiato con 25 pezzi con diametro di 150 mm
Materiale	PP	PP	PP	PP
Colore	Traslucido	Traslucido	Traslucido	Traslucido
Peso	155g	240g	400g	600g