

## Finestra Di Osservazione Ad Altissimo Vuoto Kf Flangia In Acciaio Inox 304 Vetro Spia Ad Alto Contenuto Di Borosilicato

Numero articolo: KT-VA04



### introduzione

Scoprite la finestra di osservazione KF per il vuoto spinto: Flangia in acciaio inox 304 e vetro spia in borosilicato alto, ideale per un'osservazione precisa in ambienti ad altissimo vuoto.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Diametro esterno	Diametro interno (diametro di visualizzazione)	Temperatura massima	Spessore	Materiale
KF 25	40 mm	23 mm	350°C	15,5 mm	Acciaio inox 304 + borosilicato
KF 40	55 mm	20 mm		15,5 mm	
KF 50	75 mm	34 mm		16 mm	