

Impastatrice Interna Di Gomma Da Laboratorio / Macchina Impastatrice Di Gomma

Numero articolo: RPM-07



introduzione

Il miscelatore interno di gomma da laboratorio è adatto a miscelare, impastare e disperdere varie materie prime chimiche come plastica, gomma, gomma sintetica, adesivo hot melt e vari materiali a bassa viscosità.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello No.	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
Volume di miscelazione	1L	3L	5L	10L
Modalità di controllo	Controllo a chiave/Controllo PLC (opzionale)			
Metodo di scarico	Scarico inverso o tipo aperto-chiuso			
Motore di azionamento	3,75KW	7,5KW	11KW	18,5KW
Motore di ribaltamento	0,75KW	0,75KW	0,75KW	0,75KW
Velocità del rotore (anteriore/posteriore)	40/31r min (regolabile)			
Angolo di rotazione	110°C			
Pressione dell'aria	0,5-0,8Mpa			
Volume (H*W*D)	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
Peso (kg)	850 kg	1300 kg	1500kg	1800 kg
Alimentazione	3ϕAC380V			
I modelli speciali possono essere progettati in base alle esigenze dei clienti.				