

Agitatore Orbitale Oscillante Da Laboratorio

Numero articolo: KTL-5



introduzione

L'agitatore orbitale Mixer-OT utilizza un motore senza spazzole, in grado di funzionare a lungo. È adatto per le attività di vibrazione di piastre di coltura, matracci e becher.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Miscelatore-OS 2s
Tensione	AC100-240V/DC24V
Frequenza	50-60Hz
Modalità di visualizzazione	Schermo LCD
Potenza di uscita del motore	40W
Modalità di oscillazione	Traccia
Carico massimo	7,5 kg
Potenza di uscita del motore	40W
Gamma di velocità	30-250 giri al minuto
Tipo di motore	Motore senza spazzole
Gamma di temporizzazione	1min-24h o permanente
Peso netto	13 kg
Dimensioni	360×420×100 mm