

Reattore Di Vetro Sollevabile/Inclinabile

Numero articolo: KR-80L



introduzione

Migliorate le vostre reazioni sintetiche, la distillazione e i processi di filtrazione con il nostro sistema di reattori in vetro sollevabile/inclinabile. Con un'ampia gamma di adattabilità alla temperatura, un accurato controllo dell'agitazione e valvole resistenti ai solventi, il nostro sistema garantisce risultati stabili e puri. Esplorate oggi stesso le caratteristiche e le funzioni opzionali!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KGR-80	KGR-100	KGR-150
Volume del reattore	80L	100L	150L
Volume del rivestimento	24L	30L	45L
Potenza di agitazione	370W	370W	400W
Max. Torque	378N/cm	378N/cm	425N/cm
Tenuta delle porte	PTFE		
Controllo della velocità	Regolazione della velocità Knop Stepless		
Velocità di agitazione	0-650 giri/min		
Temperatura di lavoro	-80~250°C		
Vuoto	0.098Mpa		
Protezione Safty	Protezione di sovracorrente/di guasto a terra/di sovratemperatura		
Ambiente di lavoro	5-35°C		
Alimentazione	110-440V, 50/60Hz		
Dimensioni complessive	700*630*2500 mm	720*630*2700 mm	750*660*2750 mm
Peso netto	140 kg	160 kg	200 kg