

# Macinatrice Criogenica Ad Azoto Liquido Con Alimentatore A Coclea Per La Lavorazione Di Materiali Fini

Numero articolo: KT-CG02



## introduzione

Scoprite il polverizzatore criogenico ad azoto liquido con alimentatore a vite, perfetto per la lavorazione di materiali fini. Ideale per plastica, gomma e altro ancora. Aumenta subito l'efficienza del tuo laboratorio!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modello	KT-CG02
Potenza host	1.8kw
Tensione	220V/50Hz
Velocità host	25000r/min
Finezza di frantumazione	40-350 mesh
Produzione in lotti	0,3-3kg/h
Dimensione del campione	10g
Dimensione dell'alimentazione	≤5mm
Anello di tenuta	Gomma al fluoro a bassa temperatura
Modalità di scarico	Continuo
Motore di alimentazione	40w
Velocità di alimentazione	0-10r/min
Metodo di alimentazione	Vite/Manuale
Modello di serbatoio di azoto liquido	YDS-30
Volume del serbatoio di azoto liquido	30L (50L opzionale)
Modello di pompa per azoto liquido	YDB-50J
Ingresso azoto liquido	Pompa elettrica/pompa a pedale
Controllo dell'azoto liquido in uscita	Valvola a scala
Modalità di frantumazione	Impatto ad alta velocità
Modalità di scarico	Selezione del vento senza setaccio
Peso	46 kg
Dimensioni complessive	750x450x850 mm