

## Forno Ad Atmosfera Controllata Con Nastro A Rete

Numero articolo: KT-MB



### introduzione

Scoprite il nostro forno di sinterizzazione a nastro KT-MB, perfetto per la sinterizzazione ad alta temperatura di componenti elettronici e isolanti in vetro. Disponibile per ambienti all'aperto o in atmosfera controllata.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
Temperatura di lavoro	RT-1000°C				
Precisione di controllo	±1°C				
Elemento di riscaldamento	Riscaldatore FEC				
Larghezza del nastro a maglie	200 mm	300 mm	350 mm	600 mm	650 mm
Altezza effettiva	50 mm	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Quantità zona calda	7	7	8	9	12
Lunghezza complessiva	7200 mm	7200 mm	7200 mm	7650 mm	13380 mm
Le dimensioni e il requisito di progettazione del cliente sono accettati					