

Mini Reattore Ad Alta Pressione Ss

Numero articolo: KV-3H



introduzione

Mini reattore SS ad alta pressione - Ideale per i settori della medicina, della chimica e della ricerca scientifica. Temperatura di riscaldamento e velocità di agitazione programmate, pressione fino a 22 Mpa.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	25ml	50ml	100ml	250ml	500ml
Materiale del reattore	Acciaio inox 304/316L				
Temperatura di lavoro	260°C				
Pressione massima di lavoro	22Mpa				
Metodo di riscaldamento	Mantello di riscaldamento modulare				
Potenza di riscaldamento	600W		800W		
Metodo di agitazione	Agitazione magnetica/aggregazione magnetica meccanica				
Accessori	Valvole di ingresso/uscita, calibro del pressre, termometro				