

## Molibdeno / Tungsteno / Tantalio Barca Di Evaporazione

Numero articolo: KME01



### introduzione

Le sorgenti a barca di evaporazione sono utilizzate nei sistemi di evaporazione termica e sono adatte a depositare vari metalli, leghe e materiali. Le sorgenti a barca di evaporazione sono disponibili in diversi spessori di tungsteno, tantalio e molibdeno per garantire la compatibilità con una varietà di fonti di energia. Come contenitore, viene utilizzato per l'evaporazione sotto vuoto dei materiali. Possono essere utilizzati per la deposizione di film sottili di vari materiali o progettati per essere compatibili con tecniche come la fabbricazione con fascio di elettroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Lunghezza 100 larghezza 8 spessore  
0,2/0,3 mm

Lunghezza 100 larghezza 15 spessore  
0,2/0,3/0,5mm

Lunghezza 100 larghezza 20 spessore  
0,2/0,3/0,5mm

Dimensione della scanalatura: lunghezza 50  
profondità 2,6