


Nessuno Stampo A Pressa A Infrarossi Del Laboratorio Di Demolding

Numero articolo: PMI



introduzione

Con il nostro stampo a infrarossi da laboratorio potete testare i vostri campioni senza doverli sformare. Godetevi l'alta trasmittanza e le dimensioni personalizzabili per la vostra convenienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	PMI-A	PMI-B
Materiale	Carburo YT15	
Durezza del penetratore	HRC85-HRC90	
Dimensione del campione	φ13 mm	φ7 mm
Profondità della cavità	10 mm	5 mm
Dimensioni esterne	76×50×70 mm	76×30×70 mm
Peso (Kg)	0.75	0.35

Altre dimensioni possono essere personalizzate