

Mulino Di Miscelazione Aperto Per Il Frantoio Della Gomma Tipo Aperto Due Mulini A Rulli

Numero articolo: RPM-04



introduzione

La macchina per la lavorazione della gomma è progettata per la miscelazione e la dispersione di polimeri ad alto contenuto molecolare come gomma, materie prime plastiche, pigmenti, masterbatches, ecc.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello n.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
Velocità del rullo	Velocità fissa	Inverter a frequenza singola	Inverter a doppia frequenza
Modalità di controllo	Controllo PID o controllo del programma PLC		
Dimensione del rotolo	120*350mm (o personalizzato)		
Modalità di riscaldamento	riscaldamento elettrico/riscaldamento dell'olio		
Modalità di raffreddamento	Nessun raffreddamento o raffreddamento ad acqua del rubinetto (opzionale)		
Regolazione della distanza tra i rulli	Regolazione manuale o elettrica della fessura		
Modalità di capovolgimento	Capovolgimento manuale o automatico		
Dispositivo di sicurezza	Arresto inverso o sistema di apertura di emergenza		
Potenza del motore	0,75KW o personalizzato * 1	0,75KW o personalizzato * 2	
Volume (LxPxH)	1100*560*1150mm		
Peso (kg)	400 kg	450 kg	
Alimentazione	3φAC380V		

I modelli speciali possono essere progettati e realizzati in base ai requisiti del cliente.