

Sonda Di Ossigeno Per Misurare La Temperatura E Il Contenuto Di Ossigeno Attivo Nell'acciaio Fuso

Numero articolo: KT-T02



introduzione

Ottimizzate la produzione di acciaio con la nostra sonda di ossigeno ad alta precisione. Veloce, affidabile ed essenziale per un controllo preciso dell'ossigeno e della temperatura. Migliorate la qualità e l'efficienza oggi stesso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Sonda a medio e alto contenuto di ossigeno (OY-TO-Hi)	Sonda a basso contenuto di ossigeno (alluminio fisso) (OY-TO-AI)
Intervallo di misurazione	10-1500ppm	1-20ppm
Riproducibilità (deviazione del potenziale di ossigeno)	±3mV	±3mV
Tasso di successo della misura	98%	96%
Tempo del test	4-8s	4-8s
Misura della temperatura	Modello S/R/B, deviazione della temperatura ±3°C	Modello S/R/B, deviazione della temperatura ±3°C