

# Pompa Per Vuoto Rotativa A Palette

Numero articolo: VRD



## Introduction

Provate la velocità e la stabilità del pompaggio ad alto vuoto con la nostra pompa per vuoto rotativa a palette certificata UL. Valvola di zavorramento del gas a due turni e doppia protezione dell'olio. Facile manutenzione e riparazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Frequenza di tensione	AC 100 ~ 120V/60Hz o AC 208 ~ 240V/50/60Hz
Portata (m3/h)	50Hz: 8m3/h (2,2 L/s); 60Hz: 9,6m3/h (2,6 L/s)
materiale del corpo	Acciaio inossidabile
pressione massima	≤ 4E-3 Torr
Potenza (HP)	0,4KW / 0,37KW
velocità del motore	50Hz: 1440 rpm; 60Hz: 1720 rpm
Volume di olio (ml)	1000
Temperatura di esercizio	5-40°C
porta per il vuoto	Porte di ingresso e uscita standard KF25D integrate
Dimensioni (mm)	6,5 "X 18 "X 9,5"
Peso netto (kg)	ventuno
nota applicativa	Per proteggere l'ambiente e la salute umana, utilizzare trappole e filtri per ridurre al minimo i gas di scarico. Per proteggere la pompa del vuoto da danni causati dalla condensazione di vapori o piccole particelle, collegare una trappola a freddo o una trappola per particelle alla linea frontale della pompa.