

Punzonatrice Manuale Per Compresse A Punzone Singolo

Numero articolo: TPM-02



introduzione

La punzonatrice manuale per compresse a punzone singolo può pressare varie materie prime granulari, cristalline o in polvere con una buona fluidità in forme discoidali, cilindriche, sferiche, convesse, concave e altre varie forme geometriche (come il quadrato, il triangolo, l'ellisse, la forma a capsula, ecc.) e può anche pressare prodotti con testis e modelli.

[Ulteriori informazioni](#)

Pressione di punzonatura regolabile	15KN
Diametro della compressa regolabile	5 mm - 12 mm
Spessore regolabile della tavoletta	2-6 mm
Profondità di riempimento	20 mm
Capacità di produzione	30-50 pezzi/ora
Imballaggio in scatola di legno Dimensioni	535 x 450x 630 mm
Peso comprensivo di scatola di legno esterna	40 kg (compreso l'imballaggio in scatola di legno senza fumigazione per l'esportazione)