

## Punzonatrice Elettrica Per Compresse A Punzonatura Singola

Numero articolo: TPM-04



### introduzione

La punzonatrice elettrica per compresse è un'apparecchiatura da laboratorio progettata per la pressatura di varie materie prime granulari e in polvere in dischi e altre forme geometriche. È comunemente utilizzata nei settori farmaceutico, sanitario, alimentare e in altre industrie per la produzione e la lavorazione di piccoli lotti. La macchina è compatta, leggera e facile da usare, per cui è adatta all'uso in cliniche, scuole, laboratori e unità di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Pressione di punzonatura regolabile	15KN
Diametro della tavoletta regolabile	5 mm - 12 mm
Gamma di diametri delle compresse	5-12mm (5, 6, 8, 10, 12MM disponibili in magazzino, scegliere qualsiasi specifica)
Spessore della compressa regolabile	2-6 mm
Capacità di produzione	5000 pezzi/ora
Potenza del motore	0,37kW
Imballaggio in scatola di legno Dimensioni	710*450*775mm
Peso comprensivo di scatola di legno esterna	65 kg (compreso l'imballaggio della scatola di legno senza fumigazione per l'esportazione)