

# Stampo A Pressa Di Forma Speciale

Numero articolo: PMT



## introduzione

Scoprite gli stampi di forma speciale ad alta pressione per diverse applicazioni, dalla ceramica ai componenti automobilistici. Ideali per uno stampaggio preciso ed efficiente di varie forme e dimensioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMT
Forma del campione	
Riscaldamento della matrice	Acciaio legato per utensili :Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione	Φ6□Φ8□Φ10□Φ15□Φ20mm(M)
Profondità della cavità	40 mm (N)
Dimensioni	Φ53*120mm (L*H)
Peso	1.4Kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	